

# Diferentes medidas de ZlideOn<sup>®</sup>

Patented and Pat. Pend

LAS IMAGENES SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL

## Plastico



3A



5B



8A



8B



10A

## Metal



3A



5A



8A



10A

## Espiral



3C

3CB



4C

4C2



45C



5C

5C2



8C



10C



Ancho

Altura

Como tomar Medidas

| Tipo de Zipper           | Marca   | Ancho mm    | Altura mm   | ZlideOn                  |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Metal                    | Opti D.V., K, YBS/YKK 45I   | 4.55-4.90   | 1.90-2.00   | 3A-2 (jaladera Recta)    |
| Plastico                 | Opti S4   | 3.90-4.12   | 1.42-1.55   | 3C-2 (jaladera Recta)    |
| Espiral                  | YBS/YKK 3C  | 4.12-4.24   | 1.85-2.00   | 3CB-2 (jaladera Recta)   |
| Espiral                  | YBS/YKK 45CI  | 4.90-5.10   | 2.10-2.30   | 4C-2 (jaladera Recta)    |
| Espiral a prueba de agua | Opti  | 4.90-5.10   | 2.10-2.30   | 4C2-2 (jaladera Recta)   |
| Espiral                  | 5 PD, Dylon 2M, Opti 5, 15, F, Q, Salmi 66, YBS/YKK 5I, 5VSI, 5Vsq, 5YG | 5.70-6.10   | 1.85 - 2.05 | 4.5C-2 (jaladera Recta)  |
| Metal                    | 5HA, 5HI, Kanhwa 55s, Opti, Salmi 66, THC 5VS, YBS 5V, YBS/YKK 5VSI     | 5.80-6.20   | 2.40-2.60   | 5A-1 (jaladera redonda)  |
| Plastico                 | 7D, Opti, Salmi S4  | 6.33-6.57   | 2.80-3.00   | 5B-1 (jaladera redonda)  |
| Espiral                  | YBS/YKK 5CI, 5CT  | 6.33-6.57   | 2.60-2.75   | 5B-2 (jaladera Recta)    |
| Espiral a prueba de agua | YCC 7, YBS/YKK 5CNU   | 6.33-6.50   | 2.60-2.70   | 5C-1 (jaladera Recta)    |
| Metal                    | YBS/YKK 8I, 8VS, 8VSI   | 7.35-7.60   | 2.90-3.20   | 5C2-1 (jaladera redonda) |
| Plastico                 | YBS/YKK   | 7.60-7.90   | 3.60-3.90   | 5C2-2 (jaladera Recta)   |
| Espiral                  | YBS/YKK, FIAMMA   | 7.10-7.30   | 2.80-2.90   | 8A-1 (jaladera redonda)  |
| Metal                    | Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69   | 8.60-9.00   | 3.75-4.00   | 8B-1 (jaladera redonda)  |
| Plastico                 | YKK   | 10.20-10.50 | 4.05-4.30   | 8C-1 (jaladera redonda)  |
| Espiral                  |   |             |             | 10A-1 (jaladera redonda) |
|                          |   |             |             | 10C-1 (jaladera doble)   |

## Tan Fácil como A-B-C

a.)

Retire el deslizador viejo, simplemente usando unas pinzas de corte o un desarmador. Ábralo y retire como se muestra en la figura



b.)

Para abrir el ZlideOn:

Presione la parte de abajo con su dedo pulgar y presione el jalador hacia atrás hasta que se abra.



c.)

Coloque un ZlideOn abierto en la punta del zipper. Cíérrelo simplemente presionando. Quedará listo para usarse.



# ZlideOn<sup>©</sup>

Patented and Pat. Pend

## TABLA DE MEDIDAS



**Z**  
**ZIP CLIP**  
**SOLUTIONS**  
[www.zipclipsolutions.com](http://www.zipclipsolutions.com)